KOMPAKTWAAGE

PCE-WS 30



- **Großes Display zur Anzeige des Gewichtes**
- **Tarawägung der Kleinwaage**
- **Eingabe von Taravorabzug**
- **Toleranzwägung mit vorprogrammierbaren Grenzwerten**
- **Akkubetrieb**
- **Netzadapter für 230 V**
- **Ein ISO-Zertifikat kann optional ausgestellt werden (DIN ISO 9000)**

Kompaktwaage zum professionellen Wägen mit Speicherfunktion. Diese Kompaktwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von größeren Gewichten bis 30 kg geht. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage.

Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug eingeben. Die Kompaktwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung der optionalen Software können somit die Wägedaten zu einem Computer übertragen werden. Die Kompaktwaage kann wahlweise über den 230 V Netzadapter oder den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Das ermöglicht auch den mobilen Einsatz dieser Kompaktwaage.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	30 kg
Auflösung [d]	0,5 g
Genauigkeit	0,15 g

Allgemeine technische Daten	
Einheit(en)	kg, g, lb
Display Typ	LCD
Speicherkapazität	99 Werte
Schnittstelle	RS232
Gehäuse	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere)
Mindestlast [Min]	0,5 g
Tarierbereich	100 %
Kalibrierung	Mittels externem Prüfgewicht
Abmessungen	Plattformgröße: 230 mm x 310 mm
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	Netzteil: 230 V / 50 Hz
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (nicht kondensierend)% r. F.
Abmessungen (L x B x H)	320 x 320 x 12,5 mm
Gewicht	2800 g