

## ClipCard STR CC 30/60 TRANSPARENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Značení pomocí zařízení PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basis a MC-Mobilo je možné díky osvědčenému formátu MultiCard.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                   | STR CC 30/60 TRANSPARENT                           |
| Objednací číslo       | <a href="#">1934450000</a>                         |
| Verze                 | ClipCard, Příslušenství, 30 x 60 mm, Transparentní |
| GTIN (EAN)            | 4032248590988                                      |
| Mnž.                  | 10 ks                                              |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                         |

## ClipCard STR CC 30/60 TRANSPARENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 60 mm  | Šířka (v palcích)   | 2,362 inch |
| Výška          | 30 mm  | Výška (v palcích)   | 1,181 inch |
| Hloubka        | 0,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,02 inch  |
| Čistá hmotnost | 1,1 g  |                     |            |

### Obecné údaje

|          |               |                              |             |
|----------|---------------|------------------------------|-------------|
| Barevný  | Transparentní | Doporučená odvětví           | Stroje      |
| Halogen  | Ne            | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB          |
| Materiál | PVC           | Rozsah provozní teploty      | -20...80 °C |
| Šířka    | 60 mm         |                              |             |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a> |
|-----------------|------------------------------|

**ClipCard**  
**STR CC 30/60 TRANSPARENT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

