
EMVS 25

Verschlussschraube, Messing vernickelt, M25





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Messing vernickelt
Oberfläche	Nickel
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Außendurchmesser ED	27 mm
Gesamtlänge TL	11 mm
Hinweis	mit O-Ring IP66/IP68
Bestellnr. vernickelt	10063154
Typ	EMVS 25
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000032


Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
ORD-E 25	10064700

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten