Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

Artikelnummer:	**092250**
Serienname:	
EAN:	4037293922500
Zolltarif:	85365080900



Artikelbeschreibung

EDS-Keil ▪ Möbelanbau ▪ Doppelsteckdose ▪ 2x Schutzkontaktsteckdose (STL)

Die Unterbausteckdose eignet sicher perfekt zur Montage unter Hängeschränken in der Küche, kann aber ebenso auch an die Wand oder Decke montiert werden. Somit lassen sich weitere Steckdosen Problemlos nachträglich anbringen, ohne aufwändige Bauarbeiten. Da der Keil komplett aus Edelstahl gefertigt ist, fügt sich dieser stilvoll in jede Umgebung ein.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000125)

Nennstrom (A)	16,00
Nennspannung (V)	230,00
Montageart	Aufputz
Farbe	Edelstahl
Ausführung	SCHUKO
Halogenfrei	ja
Anzahl der Einheiten	2,00
Abschließbar	nein
Mit Klappdeckel	nein
Anschlussart	Schraubklemme
Mit Signallampe	nein
Anzahl der Phasen	1,00
Mit erhöhtem Berührungsschutz	nein
Frequenz (Hz)	50,00
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Schutzkontakt	ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Auswurfmechanismus	nein
Werkstoffgüte	Edelstahl
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein
Fehlerstromschutz	ja
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Isolierter Einbau	nein

Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit	IK02
Transparent	nein
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Feinsicherung	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite (mm)	140,00
Gerätehöhe (mm)	77,00
Gerätetiefe (mm)	140,00
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungslicht	nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	4,00
Schutzleiterkontakt rund	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Metallicfarbe	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Für ""erschwerte Bedingungen"" (nach VDE)	nein