

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
Objednací číslo	<a href="#">1964470000</a>
Verze	Příruba FO, IP67, Verze 4, spojka ze SCRJ do 2*SC, Multimode, POF
GTIN (EAN)	4032248649075
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	28,7 g
----------------	--------

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

**Všeobecné údaje**

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Materiál těsnění	NBR
Popis výrobku	Verze 4, spojka ze SCRJ do 2*SC	Připojení 1	SC
Připojení 2	SCRJ	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	Multimode, POF	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB		

**Standardy**

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-07-01-22
eClass 9.0	19-17-01-22		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**


Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a>
Technické údaje	<a href="#">WSCAD</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Nákresy

### Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws