Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt



Artikelnummer:	**637216N**
Serienname:	**NOCO**
EAN:	4037293017930
Zolltarif:	94051990900

Artikelbeschreibung

Wandanbau ▪ 2-flmg. (up + down) ▪ anthrazit ▪ IP54 ▪ GU10 ▪ max. 2x 11W ▪ 220-240V

Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Da es sich um ein Up- and downlight handelt, muss bei der Montage nicht auf die Ausrichtung geachtet werden. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß: 123mm x 55mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I
Außendurchmesser (mm)	65,00
Fassung	GU10
Anschlussart	Schraubklemme
Gehäusefarbe	anthrazit
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 11,00
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	3,00
Länge (mm)	165,00
Höhe/Tiefe (mm)	103,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00
Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2,00
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja

Mit Luftschlitzen	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Dimmung DSI	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DALI-2	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet