Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED



Artikelnummer:	**652120**
Serienname:	
EAN:	4037293652148
Zolltarif:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ▪ rund ▪ EDS ▪ IP65 ▪ 220-240V ▪ 2W ▪ 3000K ▪ 82lm

Die LED-Bodeneinbauleuchte ist komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und kann für vielfältige Anwendungen im Außen-, aber auch Innenbereich verwendet werden. Die im Lieferumfang befindliche Alu-Einbaugehäuse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt, der Lochausschnitt ändert sich auf 59mm. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I
Außendurchmesser (mm)	63,00
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	Edelstahl
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Justierbar	nein
Einbaudurchmesser (mm)	55,00
Polzahl	3,00
Höhe/Tiefe (mm)	73,00
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert
Überrollbar	ja
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Max. Belastung (kg)	1.000,00
Mit Betriebsgerät	ja
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	2,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	82,00
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung DSI	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	80,00
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige