


OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Otevřete miniaturní pouzdro ve formátu modulární svorky s pěti připojeními s tažnými pružinami. Transparentní horní kryt zavěšený v závěsech lze použít k označení a nabízí přístup k potenciometru a stavovým displejům. K propojení tří horních připojení lze použít zásuvné propojovací konektory. K dispozici je také kryt k uzavření pouzdra.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RA MCZ1.5 DKBG 1674
Objednací číslo	2224240000
Verze	Kryty elektroniky, OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX šedoběžová, Rám nástavce
GTIN (EAN)	4032248126262
Mnž.	25 ks

**OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	8,612 g
----------------	---------

Charakteristiky systému

Verze	Rám nástavce	Stupeň krytí	IP20
-------	--------------	--------------	------

Údaje o materiálu

Barevný	šedoběžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	120 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	120 °C		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07		

Poznámky

Poznámky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Technické údaje	PCB contour with soldering pads

**OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Mounting with
8857560000 MCZ 5

