Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED



| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **LD2102** |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293121026 |
| Zolltarif: | 94054239900 |

**Artikelbeschreibung**

LED Lichtpunkt ▪ rund ▪ Edelstahl ▪ IP68 ▪ 12V/DC ▪ 0,2W ▪ 3000K

Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | III |
| Außendurchmesser (mm) | 18,00 |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Spannungsart | DC |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Justierbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Einbaudurchmesser (mm) | 13,00 |
| Polzahl | 2,00 |
| Höhe/Tiefe (mm) | 15,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | rostfreier Stahl |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Überrollbar | ja |
| Nennspannung (V) | 12,00 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Max. Belastung (kg) | 1.000,00 |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 |
| Max. Systemleistung (W) | 0,20 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |

| | |
|---|---|
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 20,00 |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | Edelstahl 316 L (1.4404) |