Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED



Artikelnummer:	**P21802**
Serienname:	
EAN:	4037293402149
Zolltarif:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ▪ weiß ▪ IP20 ▪ 100-240V ▪ 2,2W ▪ 3000K ▪ 150lm

LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Optional kann der Metall Einputztopf (EPKP21) verwendet werden. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	II
Breite (mm)	90,00
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Einbaubreite (mm)	78,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	2,00
Länge (mm)	90,00
Höhe/Tiefe (mm)	41,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Einbaulänge (mm)	78,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Nennstrom (mA)	700,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	2,20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	150,00

Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	68,00
Dimmung DSI	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DALI-2	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	ja
Geeignet für Deckenmontage	nein
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	38,00
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet