Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED



| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **PC67101202** |
| Serienname: | **ERIZO** |
| EAN: | 4037293003957 |
| Zolltarif: | 94054239900 |

**Artikelbeschreibung**

LED Bodeneinbau ▪ rund ▪ Edelstahl / Alu ▪ IP67 ▪ 110-240V ▪ 12W ▪ 3000K ▪ 950lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbaugehäuse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Zusätzlich befindet sich auf der Unterseite ein selbstentlüftendes Ventil. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Optional ist die Glasabdeckung in klar erhältlich (PC6710888), wodurch sich die Lichtausbeute auf 1100lm erhöht. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3 x 0,75mm²) mit freien Aderenden.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Außendurchmesser (mm) | 180,00 |
| Leiterquerschnitt (mm²) | 0,75 |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Spannungsart | AC |
| Justierbar | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 165,00 |
| Polzahl | 3,00 |
| Höhe/Tiefe (mm) | 125,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas matt/satiniert |
| Überrollbar | ja |
| Nennspannung (V) | 110,00 bis 240,00 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Max. Belastung (kg) | 1.500,00 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 |
| Max. Systemleistung (W) | 12,00 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 950,00 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Dimmung DSI | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 120,00 |