Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	**PC67102402**
Serienname:	**ERIZO**
EAN:	4037293006682
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ▪ rund ▪ Edelstahl / Alu ▪ IP67 ▪ 110-240V ▪ 24W ▪ 3000K ▪ 1636lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbaugehäuse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Optional sind für die Leuchte ein mattes Glas, sowie ein Blendschutz erhältlich. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3 x 0,75mm²) mit freien Aderenden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I
Außendurchmesser (mm)	220,00
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75
Gehäusefarbe	Edelstahl
Spannungsart	AC
Justierbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaudurchmesser (mm)	205,00
Polzahl	3,00
Höhe/Tiefe (mm)	135,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Überrollbar	ja
Max. Oberflächentemperatur (°C)	48,00
Nennspannung (V)	110,00 bis 240,00
Schutzart (IP)	IP67
Mit Leuchtmittel	ja
Max. Belastung (kg)	1.500,00
Mit Betriebsgerät	ja
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	24,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.636,00
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Lichtverteiler	Reflektor
Dimmung DSI	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	130,00