Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Artikelnummer:	**PLR207009**
Serie:	
EAN:	4037293007221
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

700mA LED-Netzgerät ▪ 1.40-9 W ▪ IP20 ▪
Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 15cm primärseitig und 16cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,50.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Spannungsart	AC
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250
Spannungsart 2	DC
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,50
Ausführung	statisch
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Geeignet für Notlicht	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	1.40 - 9
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	2 - 12.86
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	2 - 12.86 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	700 - 700
Durchmesser [mm]	53
Höhe [mm]	22
Abmessung (LxBxH)	53 x 53 x 22 mm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Schalterdose	ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Mit Anschlussleitung	ja
Anschlussleitung (primär) [cm]	15
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	16
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3

Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,06
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja

Reihenschaltung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja