Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED



Artikelnummer:	**WLD65071502**
Serienname:	**TORRA**
EAN:	4037293011846
Zolltarif:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Wegeleuchte 650mm ▪ anthrazit ▪ IP54 ▪ 100-240V ▪ 7W ▪ 3000K ▪ 345lm

Massive Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Für mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt es die Leucht auch mit einer Höhe von 35cm (WLD35071502).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000301)

Schutzklasse	I
Breite (mm)	104,00
Leiterquerschnitt (mm²)	1,00
Mit Fußplatte	ja
Anschlussart	Schraubklemme
Gehäusefarbe	anthrazit
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Lichtsensor	nein
Lichtstärke (cd)	721,00
Polzahl	3,00
Länge (mm)	104,00
Höhe/Tiefe (mm)	650,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Leuchte	Pollerleuchte
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Schlagfestigkeit	IK08
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	7,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	345,00
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	700,00
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	49,00
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein