

## RIDERSERIES RCL RIM 4 110/230VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Zásuvné LED pro reléovou základnu RCL s volitelnými ochrannými funkcemi

- Se zelenou nebo červenou LED
- S ochrannou diodou
- S ochranným varistorem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIM 4 110/230VUC GN
Objednací číslo	<a href="#">8713800000</a>
Verze	RIDERSERIES RCL, LED modul, Ochranný varistor, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248390182
Mnž.	10 ks

**RIDERSERIES RCL  
RIM 4 110/230VUC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Hloubka	34,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,358 inch
Čistá hmotnost	2,84 g		

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C		

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Jmenovité údaje UL**

Č. osvědčení (cURus) E223759

**Vstup**

Jmenovité řídicí napětí	110...230 V UC	Ukazatel stavu	Zelená LED
Ochranný obvod	Varistor		

**Obecné údaje**

Barevný Černá

**Další detaily o certifikacích / normách**

Standardy UL508 Č. osvědčení (cURus) E223759

**Data připojení**

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

**Osvědčení**

Schválení




ROHS Shoda

**Datový list****RIDERSERIES RCL  
RIM 4 110/230VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**RIDERSERIES RCL  
RIM 4 110/230VUC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Schéma připojení****Dimensional drawing**