

**RIDERSERIES RCI
SRC-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Relé RIDERSERIES společnosti Weidmüller zaručují nerušený, oddělený přenos signálu v průmyslových aplikacích.

Rychle se instalují, jsou kompaktní a lze je integrovat i do těch nejtěsnějších prostorů.

- 1 nebo 2 přepínací kontakty
- Volitelně AC nebo DC cívka
- Relé je dodáváno volitelně s integrovaným stavovým displejem a/nebo ochrannou diodou a volitelně kombinováno s testovacím tlačítkem
- Zásuvný LED modul s ochrannými funkcemi
- Kovová a plastová příchytka
- Šroubové / PUSH IN připojení vodičů

Všeobecné objednací údaje

Typ	SRC-I QV P
Objednací číslo	8870840000
Verze	RIDERSERIES RCI, Spojovací konektor
GTIN (EAN)	4032248631681
Mnž.	10 ks

RIDERSERIES RCI SRC-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	15,8 mm	Šířka (v palcích)	0,622 inch
Čistá hmotnost	0,9 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o propojení

Rated current	12 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Bílá
Počet propojených svorkovnic	2	Rozteč v mm (P)	13 mm

Obecné údaje

Barevný	Bílá
---------	------

Data připojení

Rozteč v mm (P)	13 mm
-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP


**RIDERSERIES RCI
SRC-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

How to install cross connection



Příklad použití

