KERN **367-12**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem	
Prüfgewicht - Volumen (cm^3)	238,0952
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m^3)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm^3)	4,8186
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 g
Prüfgewicht - Dichte (kg/m^3)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500

Bauform	
Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×100 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen	
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-642

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×100 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

Optionale Etuis	
Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-120-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-120-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-120-200

Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761257306
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS