

## RIDERSERIES RCL RIM 2 24/60VDC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Zásuvné LED pro reléovou základnu RCL s volitelnými ochrannými funkcemi

- Se zelenou nebo červenou LED
- S ochrannou diodou
- S ochranným varistorem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIM 2 24/60VDC GN
Objednací číslo	<a href="#">8713730000</a>
Verze	RIDERSERIES RCL, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in
GTIN (EAN)	4032248389889
Mnž.	10 ks

## RIDERSERIES RCL RIM 2 24/60VDC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Hloubka	34,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,358 inch
Čistá hmotnost	2,8 g		

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E223759

### Vstup

Jmenovité řídicí napětí	24...60 V DC	Ukazatel stavu	Zelená LED
Ochranný obvod	Nulová dioda		

### Obecné údaje

Barevný Černá

### Další detaily o certifikacích / normách

Standardy UL508 Č. osvědčení (cURus) E223759

### Data připojení

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

### Osvědčení

Schválení




ROHS Shoda

**Datový list****RIDERSERIES RCL  
RIM 2 24/60VDC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**RIDERSERIES RCL  
RIM 2 24/60VDC GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Schéma připojení****Dimensional drawing**