

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP HP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Plastová přichytka pro relé RIDERSERIES RCI

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SRC-I CLIP HP
Objednací číslo	<a href="#">8869510000</a>
Verze	RIDERSERIES RCI, Přichytka
GTIN (EAN)	4032248614462
Mnž.	10 ks

## RIDERSERIES RCI SRC-I CLIP HP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	15,5 mm	Šířka (v palcích)	0,61 inch
Výška	16,6 mm	Výška (v palcích)	0,654 inch
Hloubka	45,6 mm	Hloubka (v palcích)	1,795 inch
Čistá hmotnost	1,92 g		

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

### Obecné údaje

Verze	pro vysoká relé	Materiál	Plast
Barevný	Oranžová		

### Klasifikace

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP HP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Dimensional drawing**