Hochleistungs-Heißluftstation JTSE

Zur schnellen und sicheren Reparatur aller Arten von SMDs. Auch geeignet für die größten QFPs und PLCCs.

Über das Menü können über 25 Parameter individuell gespeichert werden, einschließlich der Aktivierung des Werkzeugs über den Taster oder das Fußpedal (optional erhältlich). Softwareupdates können über den USB-Anschluss eingespielt werden.

Merkmale:

- Heißluftpumpe mit elektronischer Steuerung der Temperatur und des Luftdurchsatzes
- Saugpumpe für die einfache Fixierung der ICs
- schnelles und sicheres Entlöten
- leistungsstarker Heißluftkolben
- bis zu 25 Lötprofile und Arbeitsdauer programmierbar
- Thermoelement kontrolliert die Temperatur auf der Leiterplatte
- automatische Temperaturabschaltung, wenn der Heißluftkolben im Ablageständer ist

Lieferumfang:

1 Stück Steuereinheit JTSE
1 Stück Ablageständer JTS
1 Stück Heißluftkolben JTT
1 Set Zubehör (nur enthalten in 810392)
1 Stück Heißluftdüse Ø 4.0mm JN2015
1 Stück Heißluftdüse Ø 6.0mm JN2012
1 Stück Heißluftdüse Ø 8.0mm JN2020
1 Stück Thermoelement Typ K PH218
1 Stück Kaptonband PH217
1 Stück Netzstecker
1 Stück Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- Leistung . . . . . 700 W
- Temperaturbereich . . . . . 150-450 °C
- Abmessung L x B x H . . . . . 184 x 148 x 140 mm
- Fördermenge max. . . . . 5-50 SLPM
- Vakuum . . . . . 30% / 228 mmHg
- USB-Schnittstelle . . . . . ja
- Aufheizzeit . . . . . 20,0 (35 °C-500 °C) Sek.



Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Ausführung	Gewicht g
810392	JTSE-2B	2B, mit Abziehständer u	4.927

810393



Hersteller: JBC

WETEC Werkzeughandel und technischer Bedarf GmbH & Co. KG
Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen

Fon +49 21 96 97 56 2-0
Fax +49 21 96 97 56 2-99
www.wetec.de
info@wetec.de

Geschäftsführer:
Thomas Pletsch
Wolfgang Schulz
Ken Schmidt

Registergericht Köln
HRA 35205, HRB 104528
Steuer-Nr. 23057730092
Ust.-Id-Nr. DE 120811288

Stadtsparkasse Remscheid
DE90 3405 0000 0000 3724 33
WELADEDR
WEEE-Reg.Nr. DE 13542929