Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Geradschleifer

PRO GWG 12V-50 S



Kompakt, kabellos und kraftvoll – der 12V-Schleifer für zahlreiche Anwendungen

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12, ...
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 15.000 min-1
Gewicht exkl. Akku	0,53 kg

Bestellnummer 0 601 3A7 001


Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	12,0 V, 10,8 V
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 15.000 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 117 mm
Gewicht exkl. Akku	0,53 kg
Schleifteller-Ø	50 mm

Vorteile:

- Kraftvoller bürstenloser Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment sorgen für hohe Produktivität
- Extrem leichtes und kompaktes Design mit kleinem Griffumfang für ermüdungsfreies Arbeiten
- Gasgebeschalter und unterschiedliche Drehzahlstufen erlauben eine perfekte Kontrolle für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/