EDELSTAHL AUFFAHRWAAGE

PCE-SD 300 SST





- **geeicht nach M III**
- **Statistikfunktion**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Stückzählfunktion**
- **Maximalwertanzeige**
- **Rezepturmischwiegung**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **Ein Tarawert speicherbar**

Die Edelstahl Auffahrwaage verfügt über einen Wägebereich von 2 ... 300 kg. Vor der Auslieferung wird die Waage gemäß Eichklasse III auf den vorgesehenen Einsatzort geeicht und ist anschließend für zwei Jahre europaweit für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Die Mindestlast bezeichnet die Last, ab der die Eichbehörde die vorgeschriebene Genauigkeit prüft. Zwar zeigt die Waage auch kleinere Gewichte an, diese dürfen jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden.

Die Edelstahl Auffahrwaage wird aus massivem korrosions- und säurebeständigem Stahl gefertigt. Die Wiegeplattform der Edelstahl Auffahrwaage, verfügt über verkapselte Wiegezellen die mit der IP68 Schutzklasse den rausten Bedingungen standhalten. Die Auffahrrampe kann durch die geringe Bauhöhe der Edelstahl Auffahrwaage leicht befahren werden und je nach Bedarf als Auffahr- oder durch eine zweite optional erhältliche Auffahrrampe als Durchfahrwaage verwendet werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten sorgen für einen sicheren Stand der geeichten Edelstahl Auffahrwaage und verhindern das verrutschen der Auffahrrampen. Das Edelstahl Display der Edelstahl Auffahrwaage, ist IP65 geschützt und kann bequem auf dem Tisch, an der Wand oder an dem optional erhältlichen Edelstahl Stativ, montiert werden.

Das Funktionspaket der geeichten Edelstahl-Auffahrwaage ist umfangreich.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,1 kg
Genauigkeit	0,1 kg
Eichwert [e]	0,1 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Statistikfunktion, mehrere Wiegungen summieren, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegung
Einheit(en)	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Auffahrrampe L 355 x H 48 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	860 x 1000 x 48 mm
Gewicht	160000 g