# ANALOGES SCHLIESSKRAFTMESSSYSTEM

## BIA2-SE-25-750



- **Präzise Messungen**
- **Robuste Ausführung**
- **Einfache Handhabung**
- **Kompletter Lieferumfang – inklusive hochwertigem Transportkoffer**
- **Umfassende Anwenderunterstützung**
- **Kalibrierservice**

Unser analoges Schließkraftmesssystem BIA Klasse 2 ist ein mechanisches Dynamometer für Bustüren. Die aufwändige Konstruktion vereinigt Präzision mit praxisgerechter Robustheit und sorgt für genaue Messwerte auch nach jahrelangem Einsatz in rauer Umgebung.

## Spezifikation

| Kraft | |
|---|---|
| Messbereich | 25 ... 750 N |
| Auflösung | 1 N |
| Genauigkeit | ±10 N oder 5 % v.Mw. |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| Steifigkeit | 10 N/mm |
| Spaltbreite | 115 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP31 |
| Betriebsbedingungen | 10 ... 30 °C , 0 ... 90 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -40 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 260 x 130 x 115 mm |
| Weitere Abmessungen | Messfläche: Ø100 mm |
| Gewicht | 1200 g |

Drive Test GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 97699 8920
info@drivetest.de