

**Příslušenství  
TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Objednací číslo	<a href="#">0514510000</a>
Verze	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4008190116620
Mnž.	1 m

**Příslušenství  
TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Hloubka	7,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,295 inch
Čistá hmotnost	314 g		

**Montážní lišta**

Drážkované otvory	Ano	Délka drážek	25 mm
Mezera mezi drážkami	11 mm	Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	16 mm <sup>2</sup>
Průměr otvoru pájecího oka (D)	5,2 mm	Průměr vyvrtané díry	5,2 mm
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	36 mm	Tloušťka	1 mm
Šířka drážek	5,2 mm		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.1	27-40-06-02
eClass 9.0	27-40-06-02		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>