

**Příslušenství
TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Objednávací číslo	0514570000
Verze	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4008190980009
Mnž.	2 m

Příslušenství TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Hloubka	7,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,295 inch
Čistá hmotnost	155 g		

Montážní lišta

Drážkované otvory	Ano	Délka drážek	18 mm
Mezera mezi drážkami	7 mm	Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	16 mm ²
Průměr otvoru pájecího oka (D)	5,2 mm	Průměr vyvrtané díry	5,2 mm
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	25 mm	Tloušťka	1 mm
Šířka drážek	6,2 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.1	27-40-06-02
eClass 9.0	27-40-06-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks

Příslušenství TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

