

DNG5010007030B

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x100mm steingrau

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x100mm steingrau
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DNG5010007030B
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	50 mm
Kanalbreite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	4105 mm²
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	192
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	137
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%	267
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	Ja
Selbstverlöschend	Ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0