

**Příslušenství**  
**TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O                                                        |
| Objednací číslo | <a href="#">1071690000</a>                                                    |
| Verze           | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované |
| GTIN (EAN)      | 4032248866106                                                                 |
| Mnž.            | 2 m                                                                           |

**Příslušenství  
TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 35 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,378 inch |
| Výška          | 35 mm   | Výška (v palcích)   | 1,378 inch |
| Hloubka        | 7,5 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,295 inch |
| Čistá hmotnost | 116,5 g |                     |            |

**Montážní lišta**

|              |        |                      |      |
|--------------|--------|----------------------|------|
| Délka drážek | 18 mm  | Mezera mezi drážkami | 7 mm |
| Šířka drážek | 6,2 mm |                      |      |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| eClass 6.2 | 23-15-91-01 | eClass 7.1 | 23-15-91-01 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9,1 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-02 |            |             |

**Osvědčení**

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**Soubory ke stažení**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |