


EPN513



Fernschalter 1 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE

Fernschalter 1 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE
Fernschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) und DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) zur Impulssteuerung mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EPN513
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	16 A
Anzahl Module	1
Kontaktart	1S
Steuerspannung AC	24 V
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	250 V
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	500000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.2 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm
Tiefe installiertes Produkt	63 mm
Kontaktanzahl	1
Anzugsverbrauch	25 VA
Steuerspannung DC	12 V