

HTS335C

quickconnect

SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect

SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTS335C
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	Cs
Nennstrom	35 A
Polart	3 P
Montageart	für Sammelschienen
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 / 1.45 In
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	4.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25mm²
Höhe installiertes Produkt	158 mm
Breite installiertes Produkt	81 mm
Verlustleistung pro Pol	6.5 W