


**Příslušenství
TS 35X15/LL 1M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Objednací číslo	0236510000
Verze	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4008190017699
Mnž.	1 m

Příslušenství TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	630 g		

Montážní lišta

Drážkované otvory	Ano	Délka drážek	25 mm
Mezera mezi drážkami	11 mm	Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	25 mm ²
Průměr otvoru pájecího oka (D)	5,2 mm	Průměr vyvrtané díry	5,2 mm
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	36 mm	Tloušťka	1,5 mm
Šířka drážek	5,2 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.1	27-40-06-02
eClass 9.0	27-40-06-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 1 TERM 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks