LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS 200 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art.-Nr. 078775




Innenleuchte



3000K warmweiß


IP54


Vernetzbar via Bluetooth


Einstellungen via App


CE


Lichtquelle nicht austauschbar

Funktionsbeschreibung

Indoor-Highlight. Die RS 200 C ist die erste STEINEL Connect LED-Innenleuchte in unserem Indoor-Sortiment. Extra schnelle Vernetzung, Einstellung und Bedienung per Bluetooth. Mit edlem Alu-Gehäuse (anthrazit). Ideal für Decken und Wände. Mit warmweißen 3000 K Ambientelicht. Auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	263 x 53 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078775
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Treppenhaus, Innenbereich, Funktionsraum / Nebenraum, Flur / Gang, Aufenthaltsraum
Farbe	Anthrazit
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke, Wand
Schlagfestigkeit	IK10

Lichtstrom Gesamtprodukt	1165 lm
Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlicht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	54000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	54000
Absicherung B10 (ST)	134
Absicherung B16 (ST)	215

LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS 200 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art.-Nr. 078775

Technische Daten


Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Montagehöhe max	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Sendeleistung	< 1 mW

Absicherung C10 (ST)	134
Absicherung C16 (ST)	215
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Leistung	17,1 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

