Produktdatenblatt
Eigenschaften

LG8K09N714
Gekapselter Direkt-Umkehranlasser, LG8-K, 6-10A, Spule 400 V AC

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LG
Kurzbezeichnung des Geräts	LG8K
Produkt- oder Komponententyp	Eingebauter Direktwendestarter
Geräteanwendung	Sicherheit
Nutzungskategorie	AC-3
Geräteaufbau	Wendeschütze Leistungsschalter Sperrvorrichtung
Motorleistung (kW)	4 KW bei 400/415 V AC 50/60 Hz 4 KW bei 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
Einstellbereich für thermischen Schutz	6…10 A
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]	400/415 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Drucktaste AUS schwarz O Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot

Zusatzmerkmale

Breite	175 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	146 mm
Produktgewicht	1,64 kg
Kabeleinführungsnummer	4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten

Montage

Normen	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UKCA
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (für Gehäuse)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 60529
Material	Polykarbonat
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,5 cm
VPE 1 Breite	24,4 cm
VPE 1 Länge	17,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,94 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months