Produktdatenblatt
Eigenschaften

BMXFCW303
Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 2 Enden lose Kabel, für M340 E/A, 3m

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon X80
Zubehör / Teiletyp	Vorgeformter Kabelsatz
Zubehör / Teilebezeichnung	Vorkonfektioniertes Kabel mit einem offenen Leitungsende
Zubehör / Zielkategorie	Für E/A-Modul mit 40-poligem Stecker
Anzahl der Kabel	2
Elektrische Verbindung	1 Stecker 40 Punkte 2 Enden mit farbig codierten losen Leitern entspricht DIN 47100
Kabellänge	3 m

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl der Drähte	40
Drahtquerschnitt	0,324 mm²
AWG-Messgerät	AWG 22
Produktgewicht	0,9 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,000 cm
VPE 1 Breite	27,000 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
VPE 1 Gewicht	885,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	40,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	15,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,740 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	288
VPE 3 Höhe	110,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	284,830 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months