Produktdatenblatt
Eigenschaften

KBC10DCS101
KBC Abgangsadapter, 10A, fester Phasenabgriff L1+N+PE, 0,8m Kabel



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Classic Control system
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Beleuchtung Netzsteckdosenverteilung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom Ie	10 A bei 35 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kommunikationsprotokoll	DALI
Polarität Abzweigeinheit	L1 + N + PE
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Schlossfarbe Abzweig	Grün

Zusatzmerkmale

Farbe	Creme (RAL 9001)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Schutzart	Ohne Schutz
Elektrische Verbindung	Vorverdrahtet mit SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm² für 0,8 m lang
Breite	55 mm
Tiefe	12,5 mm
Höhe	42 mm
Produktgewicht	100 g
Menge pro Satz	Satz à 10
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
VPE 1 Gewicht	66,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	14,500 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Länge	39,000 cm
VPE 2 Gewicht	764,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	960
VPE 3 Höhe	74,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	97,776 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months