


# EMG 75-B14

Obj.č.: 2947381


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947381>

Osazovací modul skládající se z pouzdra, připojovací svorky MKDS 3 a desky plošných spojů

## Údaje

EAN	 4 017918 082727
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,147 kg
Informace v katalogu	Strana 713 (CAT-1-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
18.07.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

### Rozměry / póly

Délka	75 mm
-------	-------

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	75 mm
Počet pólů	28
Měřítka rastru	5 mm

**Technická data**

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	3,3 W 3,9 W 7,5 mm
	3,8 W 4,8 W 15 mm
	4,9 W 6,3 W 52 mm

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.

**Značení**


2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm

**Další výrobky**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2947954	EMG 75-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 7,5 mm, šířka: 75 mm
2947967	EMG 75-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 15 mm, šířka: 75 mm
2947970	EMG 75-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 75 mm

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku



1 = horní hrana desky plošných spojů  
 B = šířka pouzdra



Rozteč 5 mm  
 a = osaditelná plocha 38 mm v krytu  
 b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.