Produktdatenblatt
Eigenschaften

LG8K09M714
Gekapselter Direktanlasser, TeSys LG8-K, 6-10A, Spule 220V AC

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LG
Kurzbezeichnung des Geräts	LG8K
Produkt- oder Komponententyp	Eingebauter Direktwendestarter
Geräteanwendung	Sicherheit
Nutzungskategorie	AC-3
Geräteaufbau	Wendeschütze Leistungsschalter Sperrvorrichtung
Motorleistung (kW)	4 KW bei 400/415 V AC 50/60 Hz 4 KW bei 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
Einstellbereich für thermischen Schutz	6…10 A
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]	220/230 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Drucktaste AUS schwarz O Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot

Zusatzmerkmale

Breite	175 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	146 mm
Produktgewicht	1,64 kg
Kabeleinführungsnummer	4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten

Montage

Normen	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UKCA
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (für Gehäuse)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 60529
Material	Polykarbonat
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,0 cm
VPE 1 Breite	22,5 cm
VPE 1 Länge	25,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,061 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	77,0 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	20,866 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months