

EMG125-B24


Obj.č.: 2947996



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947996>

Osazovací modul skládající se z pouzdra, připojovací svorky MKDS 3 a desky plošných spojů

Údaje

EAN	 4 017918 083106
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,23391 kg
Informace v katalogu	Strana 715 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.07.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

Rozměry / póly

Délka	75 mm
-------	-------

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	125 mm
Počet pólů	48
Měřítka rastru	5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	9,5 W 11 W 7,5 mm
	10,6 W 12,4 W 15 mm
	11,6 W 13 W 52 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.

Značení

2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm

Další výrobky


Informace Popis Popis výrobku

Montáž


2943194	EMG125-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm
2943181	EMG125-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 125 mm
2943518	EMG125-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 125 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



1 = horní hrana desky plošných spojů
B = šířka pouzdra



Rozteč 5 mm
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.