


# EMG 17-LG/SET

Obj.č.: 2942988



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942988>

Souprava pouzdra elektroniky skládající se z pouzdra elektroniky a tiskových svorkových bloků, rastr 5

Údaje	
EAN	 4 017918 080945
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03076 kg
Informace v katalogu	Strana 709 (CAT-1-2013)

#### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
06.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecně	
Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená
Rozměry / póly	
Délka	75 mm

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	17,5 mm
Počet pólů	6
Měřítka rastru	5 mm

**Technická data**

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	1,3 W 1,4 W 7,5 mm
	1,5 W 1,6 W 15 mm
	2,1 W 2,7 W 35 mm
	2,7 W 4 W 52 mm

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
<b>Obecně</b>		
2946120	P 1-EMG 17	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek
<b>Značení</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Popisovací štítek pro přístroje, úzký

**Další výrobky**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2946094	EMG 17-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 7,5 mm, šířka: 17 mm
2946104	EMG 17-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 15 mm, šířka: 17 mm
2942221	EMG 17-H 35MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čířém provedení Výška: 35 mm, šířka: 17 mm
2946117	EMG 17-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 17,5 mm

**Sady produktů**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Allgemein</b>		
2946078	EMG 17-LG	Pouzdro elektroniky s univerzální patkou k nasazení jedné desky plošných spojů, bez svorek se šroubovým spojem a poklopem, rastr 5
2944106	EMG 17-LG-7,5	Pouzdro elektroniky s univerzální patkou k nasazení jedné desky plošných spojů, bez svorek se šroubovým spojem a poklopem, rastr 7,5
2942409	EMG 17-LG/O	Pouzdro elektroniky s univerzální patkou k nasazení jedné desky plošných spojů, bez svorek se šroubovým spojem a poklopem, rastr 5, s otevřeným svorkovým prostorem
1711039	MKDS 3/ 3	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



1 = horní hrana desky plošných spojů  
B = šířka pouzdra



Rozteč 5 mm  
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu  
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.