Produktdatenblatt | Funksender

Artikelnummer:	**EFDWP1**
Serie:	**EFD-Serie**
EAN:	4037293014793
Zolltarifnummer:	85269200900

Artikelbeschreibung

Funk-Dimmer-Wandpanel -1-Kanal-868MHz-Druck-Dreh-Dimmer passend für E

Bei dem Funk-Dimmer-Wandpanel handelt es sich um ein 1-Kanal Druck-Dreh-Panel. Die eingelernten Empfänger bzw. daran angeschlossenen Verbraucher können somit auf- und abgedimmt, sowie ein- und ausgeschaltet werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf ein Wandpanel, als auch mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 100-240V/AC betrieben werden. Das Panel kann auch auf tiefe Schalterdosen montiert werden.





Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Funktaster auf Putz	ja
Schutzklasse	II	Funktaster unter Putz	nein
Länge [mm]	80	Mit Funkcodiergerät	nein
Breite [mm]	80	Mit Funkhandsender	nein
Höhe [mm]	56,5	Rollingcode-System	nein
Betriebsspannung [V]	100 - 240 V/AC	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Gehäusefarbe	weiß	Gewicht [kg]	0,21
Funkfrequenz	868,0	BEG	nein
Reichweite	20,00	CE-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Schalterdose	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja