ALBS 181/20K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526380694
ID 919618
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Blickle Besthane® Soft

Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:
- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Belagshärte
75 Shore A

Rollwiderstand
hervorragend

Verschleißresistenz
sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		180 mm
Radbreite		44 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h		310 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h		220 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h		180 kg
Tragfähigkeit (statisch)		1.125 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		44 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht		1,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✗

