

ME MAX 22,5 G U-U1 KMGY

Obj.č.: 2713489

Obrázek ukazuje varianty tělesa


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713489>

Pouzdro elektroniky skládající se z: z misek pouzdra vpravo a vlevo, clony, průhledného víka, mezikusu, kovové nožní zástrčky a péra, pouzdro uzavřené, 4pólové (1 x 4 póly), šíře: 22,5 mm, barva: světle šedá

Údaje

EAN	 4 017918 936136
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,04942 kg
Informace v katalogu	Strana 686 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	světle šedá

Rozměry / pólý

Délka	99 mm
Konstrukční výška	114,5 mm
Šířka	22,5 mm
Počet pólů	4

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	5,7 W 10,1 W

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Zástrčka / adaptér

2908294	ME FE-CONTACT	Kontakt provozní země pro mezikusy.
---------	---------------	-------------------------------------


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Detailní schéma rozměrů kontaktních podložek přípojky sběrnice nosné lišty.

Výkres výbuchu



Obrázek ukazuje variantu výrobku (otevřené pouzdro) s příslušenstvím

Výkres v měřítku






Schéma s rozměry desky plošných spojů
 ME MAX U-U1 pro techniku zástrčky
 (MSTBO), pohled: strana osazení




Schéma s rozměry desky plošných spojů
 ME MAX U-U1 pro techniku připojení
 svorek pro plošné spoje (MKDSO), pohled:
 strana osazení

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.