POEV 201/12XKA-SG

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526266127
ID 854775
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		200 mm
Radbreite		40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		400 kg
Tragfähigkeit (statisch)		1.000 kg
Lagerart		Kugellager (C)
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)		60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht		0,9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte
65 Shore A

Rollwiderstand
sehr gut

Verschleißresistenz
gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

