Perfection V39II



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Die Perfection V39II eignet sich perfekt für kleinere Schreibtische und erfasst, speichert und teilt Ihre Bilder und Dokumente schnell und einfach. Er ist stilvoll und kompakt und kann flach hingelegt werden. Bei begrenztem Platz kann mit dem eingebauten Ständer der Platzbedarf des Scanners reduziert werden.

Dieser benutzerfreundliche Scanner erhält seinen Strom über ein USB-Kabel und besitzt ein schlankes und platzsparendes Design. Mit seinem integrierten Ständer lässt sich der Scanner sowohl flach als auch seitlich verwenden, um auf dem Schreibtisch Platz zu sparen. Mit 4.800 dpi und hohen Scangeschwindigkeiten liefert der V39II schnell hochwertige Ergebnisse. Sie können Ihre Fotos und Dokumente einfach online speichern und teilen, indem Sie sie in die Cloud oder direkt auf Facebook und Picasa scannen.

Ultrakompakt und stets aufgeräumt
Stromversorgung und Anschlussmöglichkeiten erfolgen beim V39II über einen einzelnen USB-Anschluss. Dies reduziert den Kabelsalat und hält Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt. Das Gerät besitzt zudem einen integrierten Ständer, mit dem Sie es noch flexibler auf dem Schreibtisch hinstellen können.

Schnelle, hochwertige Ergebnisse
Mit seiner Auflösung von 4.800 dpi und hohen Scangeschwindigkeit liefert der V39II im Handumdrehen hochwertige Ergebnisse. Mit der Epson Easy Photo Fix-Software sorgen Sie für eine optimale Wiedergabe Ihrer alten Fotos. Sie verbessert die Qualität Ihrer Scans, indem sie Staub beseitigt, ausgeblichene Farben wiederherstellt und die Hintergrundausleuchtung korrigiert. Auch Ihre gescannten Dokumente überzeugen durch ein perfektes Erscheinungsbild, denn der V39II bietet eine Reihe von Verbesserungsfunktionen, mit denen Sie die Textschärfe erhöhen und bei doppelseitigen Dokumenten unerwünschtes „Durchscheinen“ entfernen können.

Komfortabel
Zum einfachen und schnellen Scannen besitzt der V39II vier programmierbare Tasten, mit denen Sie auf Knopfdruck Ihre Fotos scannen und weitergeben können. Damit können Sie auch Ihre Fotos und Dokumente auf Knopfdruck in mehrseitige durchsuchbare PDFs umwandeln. Noch mehr Vielseitigkeit bietet ein vollständig abnehmbarer Deckel, der das Scannen dicker Bücher, Fotoalben oder anderer gebundener Unterlagen ermöglicht. Zudem können Sie direkt an Cloud-Speicherdienste scannen.



PRODUKTMERKMALE

- **Für hochwertige Foto- und Dokumentenscans**
  4.800 dpi und hohe Scangeschwindigkeiten
- **Schnelles Scannen zum Vereinfachen von sich regelmäßig wiederholenden Scanaufgaben**
  Vier One-Touch-Tasten, um Aufgaben schnell und effizient zu erledigen
- **Platzsparend auf Schreibtisch oder Ladentheke**
  Integrierter Ständer für Scans in vertikaler Stellung – platzsparend auf Ihrem Schreibtisch
- **Anpassbare Stromversorgungsoptionen**
  Wechselstromadapter zur Stromversorgung über USB oder Verwendung des mitgelieferten separaten Netzkabels
- **Gewährleistet Scans in bester Qualität mit der Epson ScanSmart-Software**
  Entfernen Sie Staub und stellen Sie verblasste Farben von Fotos wieder her. Verbessern Sie die Textschärfe und entfernen Sie unerwünschtes „Durchbluten“ aus doppelseitigen Dokumenten

EPSON®

Perfection V39II

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Scannertyp	Flachbett-Scanner
Scanauflösung	4.800 dpi x 4.800 dpi (horizontal x vertikal)
Farbtiefe	Eingang: 48 Bits Farbe , Ausgang: 24 Bits Farbe
Scanbereich (maximal)	216 mm x 297 mm (horizontal x vertikal)
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A7, A8, Postkarte, Visitenkarten, Plastikkarten, Benutzerdefiniert
SCANNER	
Optical Sensor	Kontaktbildsensor (CIS)
Lichtquelle	Weiße LED
Scanning Method	Fixed documents and moving carriage
Ausgabeauflösung	50~6400 (1 dpi step) dpi
SCANFUNKTIONEN	
Features	RGB Farbabfall, Automatische Bereichsaufteilung, Textverbesserung, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 Drucktasten (PDF, Senden, Kopieren, Start), Integrierter Ständer für vertikales Scannen
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF
Bildverbesserung	Staubentfernung, Gegenlichtkorrektur, Farbauffrischung
Dateikomprimierungsfunktionen	TIFF-Komprimierung (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung, JPEG-Komprimierung
KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	USB 2.0 Micro-AB
ALLGEMEINES	
Abmessungen	249 x 364 x 39 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	1,5 kg
Enthaltene Software	Epson Copy Utility, Epson Document Capture (nur Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson ScanSmart
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 oder höher
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 20% - 85%
Temperatur	Betrieb 10° C - 35° C, Lagerung -20° C - 60° C
Energieverbrauch	2,5 W (Operation), 1,1 W (Betriebsbereit), 0,013 W (ausgeschaltet)
Treiber	Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)
SCANGESCHWINDIGKEIT	
Scannen von reflektierenden Vorlagen	Schwarzweiß:10 s/Seite - Farbe:10 s/Seite measured with size A4, Resolution 300 dpi ,, Schwarzweiß:2 ms/Zeile - Farbe:7 ms/Zeile measured with size A4, Resolution 1.200 dpi
PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Dokumentgröße – Flachbett	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8, Letter Legal, Postkarte, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 13 × 20 cm, 20 × 25 cm, Visitenkarten, Kunststoffkarten, Benutzerdefiniert

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B268401
Barcode	8715946715308
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	21 Stück

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- USB-Kabel
- Garantiedokument





Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Siehe epson.de/scannerfootnotes

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2024-02-05