Produktdetails

MBK107

MBK107 DIN-Schiene für Klemmen horizontal 300 mm x 250 mm x 200 mm , 2 , 000



Allgemeine Informationen

Typ	MBK107
Bestellnummer	2CPX041683R9999
EAN	4011617416838
Beschreibung	MBK107 DIN-Schiene für Klemmen horizontal 300 mm x 250 mm x 200 mm , 2 , 000
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Hutprofilschienen für Reihenklemmen horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 68 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 188 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Bemessungsstrom (I_n)	850 A
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	2
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusetyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	000
Montageart	stufenlos einstellbar über Montagebügel
Platzeinheiten (PLE)	24
Zählerfelder	0
Modulfunktion	DIN-Schiene für Klemmen horizontal
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	114f4144-efc4-474d-b9a6-6bc82d04c40b Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse	I (geerdet) oder II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite	250 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	1.16 kg
Einbautiefe (t_2)	200 mm

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.16 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC112206M5601

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001894 - Verteilerbaugruppe Klemmen
ETIM 9	EC001894 - Verteilerbaugruppe Klemmen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400609
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Klemmen








© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten