Produktdetails

ZK154

ZK154 Anschlussklemme 16 - 120qmm, 24 mm x 23.5 mm x 80 mm



Allgemeine Informationen

Typ	ZK154
Bestellnummer	2CPX064864R9999
EAN	4011617648642
Beschreibung	ZK154 Anschlussklemme 16 - 120qmm, 24 mm x 23.5 mm x 80 mm
Langbeschreibung	Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 10 mm, Anschlussquerschnitt von 16 mm² bis 120 mm², Verpackungseinheit 1 Stück

Technische Daten

Geeignet für	Other
Anzahl Pole	1
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusetyp	Klemmen
Montageart	Schnappbefestigung
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Bemessungsquerschnitt	120 mm
Anschlussart	Anschluss

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	23.5 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	80 mm
Gewicht	0.1 kg

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.104 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000001 - Sammelschienenklemme
ETIM 9	EC000001 - Sammelschienenklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85369010
eClass	V11.0 : 27141146

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Zubehör → Klemmen






© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten