Akku-Heißluftgebläse - Professional Line

MobileHeat 7

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 085926
Art.-Nr. 085926



7
Serie 7

AMPShare-Alliance (Bosch Professional)

1000 W
1000 W Leistung

150 - 550°C

200 l/Min.

9 Temperatur-Stufen

Geeignet für schraubbare Düsen

CE

Funktionsbeschreibung

Mit dem MobileHeat 7 ist es möglich Schweißarbeiten schnell und flexibel auszuführen. Dafür erreicht das Stabgerät bis zu 550 °C. Aber auch andere Handwerks-Branchen, wie die Elektro-Industrie, profitieren ab sofort von der einfachen und schnellen Handhabung.

Technische Daten

Temperatur	150 – 550 °C
Luftmenge	200 l/min
Temperatureinstellung	9-stufig
Einstellung per	Stellrad
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Luftstromregulierung	Stufenlos
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Akku-Spannung	18 V
Schnittstelle	18V AMPShare Bosch-Akku
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein

Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Funktion, Lebensdauer, Heizung	300 Std
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Thermosicherung	Ja
Abmessungen (L x B x H)	326 x 103 x 89 mm
VPE1, Nettogewicht	0,651 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841085926
Leistung	1000 W
Produkt Kategorie	Akku-Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 092313	Runddüse Ø 10 mm
EAN 4007841 009076	Runddüse Ø 5 mm, verlängert

MobileHeat 7

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 085926
Art.-Nr. 085926

Zubehör

EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 010409	Siebreflektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 088088	BOSCH AMPShare 18 V Akku 8.0 Ah ProCORE
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 035303	Schrumpfschlauch-Set für Elektroinstallationen
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 084967	Andrückrolle Silikon Ø 35 mm 28 mm
EAN 4007841 093211	Andrückrolle 50mm - Gummi
EAN 4007841 088743	BOSCH AMPShare 18 V Ladegerät GAL 18V-40
EAN 4007841 011871	Lötreflektordüse
EAN 4007841 011765	Schnellschweißschuh 4mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 011840	Schnellschweißschuh 5mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 10mm
EAN 4007841 094317	Flachdüse für Bitumen 60x2 mm
EAN 4007841 094294	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 094287	Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt
EAN 4007841 094300	Winkelflachdüse 40x2 mm gelocht
EAN 4007841 094331	Runddüse 5 mm
EAN 4007841 094928	Winkelflachdüse 20x2 mm, 100 °
EAN 4007841 094324	Flachdüse für Bitumen 80x2 mm