

# ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN


Obj.č.: 2735580



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2735580>

Spodní díl pouzdra, integrovaný 10pólová příčná spojka k paralelnímu kontaktování jakož i 2pólová spojka pro sériová kontaktování

## Údaje

EAN	 4 017918 601683
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,07332 kg
Informace v katalogu	Strana 664 (CAT-1-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.04.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	zelená

### Rozměry / póly

Délka	99 mm
-------	-------

Konstrukční výška	114,5 mm
Šířka	45 mm
Počet pólů	32
	8

#### Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Přípojka podle normy	CUL
Jmenovité napětí $U_N$	300 V
Jmenovitý proud $I_N$	8 A
Indikátor1	CUL1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	8,2 W 16,5 W

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2854173	ME B-KA	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)
2854173	ME B-KA	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)

2935959	ME B-SA/NS 35	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2935959	ME B-SA/NS 35	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2908760	ME DH27 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje

#### Zástrčka / adaptér


1734634	CP-MSTB	Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu
1734401	CR-MSTB	Kódovací prvek, zasunuje se do vybrání na zásuvce konektoru, resp. na invertované zástrčce, z červeného izolačního materiálu
1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato
1893216	MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato

#### Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2909390	ME 45 OT-MKDSO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje
2909345	ME 45 OT-MKDSO SET	Horní díl pouzdra, kompletní s tiskovými svorkovými bloky pro plné osazení. 32pólový, šířka pouzdra: 45 mm
<b>Obecně</b>		
2709192	ME 45 OT-1MSTBO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku COMBICON, jednopatrová
2909743	ME 45 OT-MSTBO GN	Horní díl pouzdra, dvoupatrový pro přípojku COMBICON, šířka pouzdra: 45 mm
2909905	ME 45 OT-MSTBO SET	Horní díl pouzdra, kompletní s zásuvkami konektoru COMBICON a šroubovacími konektory pro úplné osazení. 32pólový, šířka pouzdra: 45 mm

## Výkres/schéma


Výkres v měřítku




Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5+2 a ME.../BUS 10+2 s jednopatrovým horním dílem



Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5+2 a ME.../BUS 10+2 s dvoupatrovým horním dílem



Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5+2 a ME.../BUS 10+2 s třípatrovým horním dílem




Rozměry pouzder elektroniky ME.../BUS 5+2 a ME.../BUS 10+2 s dvoupatrovým horním dílem





Schématický výkres


---



Osazení kolíků vlevo



Osazení kolíků vpravo



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.