


EMG 90-LG

Obj.č.: 2946256


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2946256>

Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů bez svorek se šroubovým spojem a poklopem

Údaje	
EAN	 4 017918 082215
Balení	1 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,06893 kg
Informace v katalogu	Strana 713 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

Rozměry / póly

Délka	75 mm
Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	90 mm
Počet pólů	34
Měřítka rastru	5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	4,1 W 4,6 W 7,5 mm
	5 W 5,7 W 15 mm
	6,1 W 7,1 W 52 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2941824	EMG 90-ZE	Mezikus, pro zvětšení objemu konstrukce
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
Obecně		
2946272	P 1-EMG 90	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek
Značení		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2945396	EMG 90-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm
2945406	EMG 90-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 90 mm
2944300	EMG 90-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 90 mm

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Rozteč 5 mm

a = osaditelná plocha 38 mm v krytu

b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře




1 = horní hrana desky plošných spojů

2 = horní hrana desky plošných spojů

1 = horní hrana desky plošných spojů

B = šířka pouzdra



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.