Zurrgurt, zweiteilig, mit Ratsche & Spitzhaken, scheuer- & abriebfest, 5.000/10.000 kg Tragkraft, orange



BESCHREIBUNG

- scheuer- und abriebfester Zurrgurt mit einer Tragkraft von 5.000/10.000 kg in orange
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- hergestellt gem. DIN EN 12195-2
- Breite: 75 mm
- erhältlich in unterschiedlichen Längen
- zweiteilig mit galvanisierter Haken und Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft: STF 500 daN

AUSFÜHRUNG

Artikel Nr.	Länge
90640	8 m

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.