ÖFFNET DIE TÜR
ZUM SMART HOME

Türschlossantrieb

HmIP-DLD | HmIP-DLD-A | HmIP-DLD-S

Nie wieder den Schlüssel suchen? Der intelligente Türschlossantrieb von Homematic IP macht es möglich! Das Entriegeln, Verriegeln und Öffnen von Haustüren erfolgt ganz bequem und sicher per Smartphone oder Fernbedienung. Über die Homematic IP App bleibt die Haustür jederzeit im Blick.

Auch in Silber oder Anthrazit erhältlich

homematic IP
Smart wohnen, einfach komfortabel

KOMFORTABLE & FLEXIBLE ZUTRITTSSTEUERUNG

Komfortables Verriegeln, Entriegeln und sogar Öffnen der Haustür ist jetzt jederzeit von unterwegs oder vom Sofa aus möglich. Einfach per Homematic IP App oder Schlüsselbundfernbedienung.

Ein weiterer Vorteil: Das sichere Verriegeln der Tür ist auch ganz bequem per Sprachsteuerung (mit Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich.

EINFACH BESTIMMEN, WER EINTRETEN DARF

Dank konfigurierbarer Zugangsberechtigungen kann der Zugang zum Smart Home individuell verwaltet werden – egal für welchen Wochentag oder Zeitpunkt. Die Haustür kann nur dann geöffnet werden, wenn der Bewohner es möchte. So können z. B. Reinigungskräfte oder Pflegedienste per Schlüsselbundfernbedienung zu bestimmten Zeiten ins Haus kommen.

IST DIE HAUSTÜR WIRKLICH ABGESCHLOSSEN?

Dank dem zeitabhängigen Verriegeln wird diese Frage überflüssig. Zu einem gewünschten Zeitpunkt wird die Haustür automatisch verriegelt (z. B. über Nacht). Dadurch wird nicht nur die Sicherheit im Smart Home erhöht, sondern bleibt auch der unnötige Kontrollgang zur Haustür erspart.

Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Haustür nach jedem entriegeln automatisch wieder verriegeln lassen. Zeitpunkte und Verzögerungszeiten sind individuell über die App einstellbar.

ABSOLUT SICHER

Der Türschlossantrieb profitiert von der durch den VDE zertifizierten Protokoll-, IT- und Datensicherheit des Homematic IP Systems.

Durch die Montage an der Innenseite der Tür ist das Gerät von außen nicht erkennbar.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA oder 3x 1,2 V HR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	1/2 Jahr (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	56 x 118 x 63 mm
Gewicht	328 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

EINFACH NACHRÜSTEN

Einfache Montage auf Standard-Profilzylindern mit Not- und Gefahrenfunktion – ohne Beschädigung von Tür, Rahmen oder Schlüssel. Dank Batteriebetrieb ist keine Verdrahtung notwendig. Für die Montage muss der Schließzylinder an der Türinnenseite 8-15 mm überstehen.

UNIVERSELL EINSETZBAR



Euro-Profilzylinder | Langschild- oder Rosettenbeschlag | Knauf oder Drücker | Mehrfachverrieglung

ZAHLREICHE WEITERE VORTEILE

- ✓ Pro Türschlossantrieb können bis zu 8 Zutrittsberechtigungen mit individuellen Zeitprofilen erstellt werden
- ✓ Manuelles Öffnen und Schließen jederzeit am Drehrad möglich (Notfunktion)
- ✓ Von außen kann die Tür auch weiterhin mit einem gewöhnlichen Schlüssel geöffnet werden
- ✓ Persönliche PINs zum Schutz vor ungewollter Bedienung per App
- ✓ Umweltschonender Betrieb bei Verwendung von NiMH-Akkus Typ HR6

LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Anthrazit	Silber
Artikelnummer	154952A0	160555A0	160556A0
EAN-Code	4047976549528	4047976605552	4047976605569
Kurzbezeichnung	HmIP-DLD	HmIP-DLD-A	HmIP-DLD-S
Verpackungseinheit		30	
Maße Verpackung		184 x 112 x 97 mm	
Gewicht inkl. Verpackung		529,2 g	

LIEFERUMFANG

Homematic IP Türschlossantrieb
Montageplatte
Montagematerial und Batterien
Bedienungsanleitung